

**Ansell****Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-805, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094431 11
GTIN	10076490484078
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

Séria ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. **Účinná bariéra proti mastnote a oleju.** Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, ocelové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo. S bezpečnostnou manžetou a povrchovou úpravou na celkom povrchu.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	11
Séria	Hycron®
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice

Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4121B
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	256 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	69 g
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitril
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Viacúčelové rukavice