

**uvex****Pár rukavíc uvex phynomic XG, Veľkosť rukavíc: 9**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094407 9
GTIN	4048612036648
Trieda položky	04W

## Popis

**Prevedenie:**

uvex phynomic XG. Nitrilová pena s technológiou uvex Xtra Grip poskytuje výnimočne dobrú príľnavosť na masťom povrchu v kombinácii s vysokou priedušnosťou. Napriek svojej robustnosti a odolnosti voči oderu sa rukavice vyznačujú nízkou hmotnosťou a vysokou pružnosťou.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

Veľkosť rukavíc	9
Séria	uvex phynomic
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Podkladový materiál	Polyamid, elastan
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / antracitová
Hmotnosť	35 g
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice