

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 618, Velkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094363 7
GTIN	7392626057319
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 618. Syntetické rukavice v dobre viditeľnej neónovo zelenej farbe s čiernou, vodoodpudivou 3/4 latexovou penovou povrchovou úpravou na všestranné použitie. Chráni pred mokkými a klzkými miestami. **Nevhodné na manipuláciu s naolejovanými dielmi.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	7
Séria	Tegera®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12

EN 388	2132X
Podkladový materiál	Polyester
Povrchová úprava	Latexová pena
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	230 mm
Farba	čierna / žiarivo zelená
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice