

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 1000, Ø kefy D1: 2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574476 2,2
GTIN	4017359335260
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Jemnéštetiny** z karbidu kremíka (**SiC**) so **zrnitosťou 1000**, Ø štetín **0,25 mm**, celková dĺžka 100 mm.

**Použitie:**

**Brúsne nylonové kefy** pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie** a **leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	2,2 mm
Pracovná dĺžka L <sub>3</sub>	18 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	0,9 mm
Druh produktu	Kefa na čistenie trubiek