

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 1000, Ø kefy D1: 2,6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574476 2,6
GTIN	4017359290620
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Jemnéštetiny** z karbidu kremíka (**SiC**) so **zrnitosťou 1000**, Ø štetín **0,25 mm**, celková dĺžka 100 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie** a **leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

Technický opis

Ø kefy D ₁	2,6 mm
Pracovná dĺžka L ₃	25 mm
Ø stopky D _s	1 mm
Druh produktu	Kefa na čistenie trubiek