

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrinitosť SiC180, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 8
GTIN	4013349527349
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnyim olejom č. 084205.

Technický opis

Ø kefy D ₁	9 mm
vhodné pre Ø otvora	7,1 - 8 mm
Pracovná dĺžka L ₃	50 mm
Ø stopky D ₅	3,6 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrinitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min ⁻¹
Druh produktu	Vnútorná kefa

