

**Garant****Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX25/300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	625330 TX25/300
GTIN	4045197923059
Trieda položky	61C

**Popis****Prevedenie:**

**Silová rukoväť** s uchopiteľným povrchom **Haptoprene** a jadrom zo zvlášť húževnatého a nárazu vzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokkými alebo masťnými rukami. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

**Výhoda:**

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

**Technický opis**

Profil Torx®	TX25
Dĺžka čepele	300 mm
Celková dĺžka	405 mm
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	2-zložkové Haptopreny
Druh produktu	Skrutkovač

