

Nosný hák, Počet zubov vidlí / nosnosť t: 2/1,5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919975 2/1,5
GTIN	4052462017993
Trieda položky	94B

Popis**Prevedenie:**

Nosný hák na bezpečné uchopenie a prepravu ťažkých nákladov. Na zasunutie na hroty vysokozdvížneho vozíka. Stabilná oceľová konštrukcia. S protišmykovou poistkou a rotačným nosným káhom. Upínanie pomocou 2 vidlicových hrotov (vhodný aj pre vysokozdvížny vozík s pätkami).

Povrchová úprava farby:

Žlto-oranžová RAL 2000 **lakovaná.**

Technický opis

Výška	385 mm
Šírka	170 mm
Hĺbka	750 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	80 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	220 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	160 mm
Nosnosť	1500 kg
Hmotnosť	21 kg
Druh produktu	Nosný hák

