

Manipulačný zdvíhací stôl, Nosnosť: 2000kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919992 2000
GTIN	4025092994156
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom ocelovom plechu. Pre rozmanité možnosti použitia, ako dvíhania a klesanie **ťažkých** nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Ergonomické pracovné prostredie vďaka plynulému hydraulickému nastaveniu výšky. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Upozornenie:

- Vnútorňá teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
- Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
- Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.

Technický opis

Šírka	800 mm
-------	--------

Nosnosť	2000 kg
Hmotnosť	280 kg
Konštrukčná výška C	190 mm
Výška zdvihu H	820 mm
Čas zdvihu	40 s
Dĺžka L	1300 mm
Sieťové napätie	400 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Nožnicový zdvíhací stôl