

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 16
GTIN	4045197160263
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Račňa Zataženie krútiacim momentom	250 Nm
Rozmer cez steny	16 mm
Výška rozovretia h_1	7,1 mm
Výška krúžku h_2	10,6 mm
Dĺžka kľúča L	216 mm
Ø krúžku D	30,3 mm
Šírka rozovretia b	34 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč