

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Oceľový drôt, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 19X0,35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574800 19X0,35
GTIN	4017359027240
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, Ø **stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

Technický opis

maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Počet pletencov	6
Ø kefy D ₁	19 mm
Hrúbka štetín	0,35 mm
Dĺžka orezania H ₁	28 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

