

**Pár rukavíc KX-02B TWYLITE, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094314 10
GTIN	6942542968414
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Pružné a ľahké ochranné rukavice so silikónovými nopkami na dlaniach a končekoch prstov pre bezpečné uchopenie v suchom prostredí.

- **Vystužený ukazovák a palec.**
- **S praktickou froté utierkou na palci.**
- **Zadná časť ruky vyrobená zo spandexu pre väčšiu voľnosť pohybu a priedušnosť.**
- **So suchým zipsom pre bezpečné držanie.**

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	10
Séria	KX
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II

Obsah	1
Pranie	40 °C farebná bielizeň
Sušenie	Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
EN 388	3121X
Podkladový materiál	Syntetická koža/čierna
Povrchová úprava	Silikón
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	225 mm
Farba	čierna / sivá
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice