



Pár rukavíc KryTech 580, Veľkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094468 10
GTIN	3245425804100
Trieda položky	06D

Popis

Prevedenie:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemnú prácu v mierne mastnom a znečistenom pracovnom prostredí. Účinná bezpečnosť uchopenia v mastných a zaolejovaných oblastiach vďaka technológii **Grip&Proof**. Dlhá životnosť vďaka odolnosti voči oleju a umývateľnému materiálu. Vhodné najmä na spracovanie obrobkov s rezným olejom, manipuláciu s mastnými plechmi a časťami strojov, rezanie, dierovanie, razenie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	10
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	45

Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Podkladový materiál	PEHD
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / sivá
Dĺžka	230 - 280 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním