



Pár rukavíc KryTech 580, Veľkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094468 7
GTIN	3245425804179
Trieda položky	06D

Popis

Prevedenie:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemnú prácu v mierne mastnom a znečistenom pracovnom prostredí. Účinná bezpečnosť uchopenia v mastných a zaolejovaných oblastiach vďaka technológii **Grip&Proof**. Dlhá životnosť vďaka odolnosti voči oleju a umývateľnému materiálu. Vhodné najmä na spracovanie obrobkov s rezným olejom, manipuláciu s mastnými plechmi a časťami strojov, rezanie, dierovanie, razenie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	7
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	45

Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Podkladový materiál	PEHD
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / sivá
Dĺžka	230 - 280 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním