



Pár rukavíc KryTech 580, Veľkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094468 8 |
| GTIN | 3245425804186 |
| Trieda položky | 06D |

Popis

Prevedenie:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemnú prácu v mierne mastnom a znečistenom pracovnom prostredí. Účinná bezpečnosť uchopenia v mastných a zaolejovaných oblastiach vďaka technológii **Grip&Proof**. Dlhá životnosť vďaka odolnosti voči oleju a umývateľnému materiálu. Vhodné najmä na spracovanie obrobkov s rezným olejom, manipuláciu s mastnými plechmi a časťami strojov, rezanie, dierovanie, razenie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Veľkosť rukavíc | 8 |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Obsah | 45 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342B |
| Podkladový materiál | PEHD |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | čierna / sivá |
| Dĺžka | 230 - 280 mm |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | B |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |