

## Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrinitosť SiC180, Typ: 20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 20
GTIN	4013349528346
Trieda položky	57L

### Popis

#### Prevedenie:

Samostrediaci vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

#### Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min<sup>-1</sup>, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

#### Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

### Technický opis

Pracovná dĺžka L <sub>3</sub>	70 mm
vhodné pre Ø otvora	18,1 - 20 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	22 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,6 mm
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrinitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vnútorná kefa

---

## Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 0,25

084205 0,25

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 20

084205 20

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 5

084205 5