

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 41****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 41
GTIN	4045197511874
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška rozovretia h_1	18 mm
Rozmer cez steny	41 mm
Dĺžka kľúča L	550 mm
Račňa Zataženie krútiacim momentom	1300 Nm
Ø krúžku D	72,9 mm
Výška krúžku h_2	22 mm
Šírka rozovretia b	83 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč