

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 22
GTIN	4045197160317
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Račňa Zataženie krútiacim momentom	410 Nm
Rozmer cez steny	22 mm
Dĺžka kľúča L	286 mm
Výška rozovretia h_1	9,6 mm
Výška krúžku h_2	13 mm
Ø krúžku D	42 mm
Šírka rozovretia b	45,7 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč