

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Drôt INOX, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 19X0,15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Kvalitný drôtu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovým opláštením na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	28 mm
Hrúbka štetín	0,15 mm
Počet pletencov	6
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	19 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

