

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 14
GTIN	4045197160249
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Šírka rozovretia b	30,9 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Račňa Zataženie krútiacim momentom	160 Nm
Ø krúžku D	27,3 mm
Výška rozovretia h ₁	6,6 mm
Dĺžka kľúča L	193 mm
Výška krúžku h ₂	9,4 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč