

3M Scotch-Brite™

Rounové kompaktné brúsne teliesko Ø 25×25 mm, Porovnanie zrnitosti: 180M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551930 180M
GTIN	50048011140631
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Vláknité rúno Scotch-Brite™ s brúsnym materiálom viazaným živicom, **tvár so stlačeným pripevneným hrotom**, možnosť nastavenia.

Použitie:

Na **univerzálne dokončovacie práce**.

Technický opis

Ø hlavy	25 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Ø otvora	5 mm
Prevedenie	6A medium
Stupeň tvrdosti	stredný
Výška hlavy	25 mm
Porovnanie zrnitosti	180
Upínač	cez upínací trň č. 551935.

odporúčané otáčky

13000 min⁻¹

Druh produktu

Brúsne teliesko

Príslušenstvo

Upínací trň pre rúnové kompaktné brúsne telieska

551935