



12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642100 32 |
| GTIN | 4018754005390 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. **Profil AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 642129

Technický opis

| | |
|------------------|-------|
| Rozmer cez steny | 32 mm |
| Dĺžka | 47 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Ø na strane výstupu | 42,2 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Norma | DIN 3124 |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč |
| Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| s profilom AS-drive | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |