

HOLEX**12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642120 10 |
| GTIN | 4045197164032 |
| Trieda položky | 62A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642132; HOLEX: č. 642122).

Technický opis

| | |
|---------------------|-----------|
| Rozmer cez steny | 10 mm |
| Dĺžka | 38 mm |
| Ø na strane výstupu | 15,4 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Norma | |

| | DIN 3124 |
|-----------------|-------------------------|
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný klúč |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |