



Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plne izolovaný, Profil Torx®: TX8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	625754 TX8
GTIN	7610733062768
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Profil Torx®	TX8
Dĺžka čepele	60 mm
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál čepele	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Druh produktu	Skrutkovač

