

**Garant**

**Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 27mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614820 27
GTIN	4045197553270
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Výška rozovretia $h_1$	12,5 mm
Šírka rozovretia $b$	55,2 mm
Výška krúžku $h_2$	15 mm
Dĺžka kľúča $L$	359 mm
Ø krúžku $D$	52 mm
Rozmer cez steny	27 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč