

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt hladký, Ø kefy: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	578000 30
GTIN	4017359026854
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Osadenie z hladkého oceľového drôtu, celková dĺžka 160 mm. Dĺžka osadenia 100 mm s nalisovanou 1/2 palcovou závitovou vsuvkou Whitworth.

**Použitie:**

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov.

Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 578005.

**Vhodné pre:**

vnútorný Ø rúry [palce]: 1,1/4 palca

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	30 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

**Príslušenstvo**

Predĺženie na kefu na rúry č. 578000	578010
Závitový adaptér pre rúrkovú kefu č. 578000Ø stopky 6 mm	578005