

Garant**Obojstranný očkový klúč s račňou, zalomený 15°, Rozmery klúčov: 14X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na ťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Celková dĺžka L	190 mm
maximálna výška krúžku h ₂	9,4 mm
Rozmer cez steny ₂	15 mm
maximálny Ø krúžku D ₂	32,6 mm
maximálna výška krúžku h ₁	9,4 mm
maximálny Ø krúžku D ₁	28,3 mm
Rozmer cez steny ₁	14 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	5
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč