

**Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614870 8
GTIN	4013288212634
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	18 mm
Dĺžka kľúča L	144 mm
Šírka rozovretia b	20 mm
Výška krúžku h ₂	7 mm
Rozmer cez steny	8 mm
Výška rozovretia h ₁	5,5 mm
Rozmery cez steny	metrické
Označenie výrobcu	6000 Joker
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	80
Následný uhol	4,5 Stupeň

Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč