

**Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614870 10
GTIN	4013288165268
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	10 mm
Dĺžka kľúča L	159 mm
Ø krúžku D	21 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	5,5 mm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	7,2 mm
Šírka rozovretia b	22 mm
Rozmery cez steny	metrické
Označenie výrobcu	6000 Joker
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	80
Následný uhol	4,5 Stupeň

Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

---

## Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkované kľúče Typ 1	614850 1
--	----------