

**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614900 10
GTIN	4045197442048
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

maximálna výška rozovretia h1	5,5 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Dĺžka kľúča L	170 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h <sub>2max</sub>	8 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč

