

**Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 27X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615000 27X30
GTIN	4018754021116
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

Výhoda:**Profil AS-Drive:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrómovaná ocel; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 615600

Technický opis

Rozmer cez steny ₁	27 mm
Rozmer cez steny ₂	30 mm
maximálny Ø krúžku D ₂ max	44 mm

Dĺžka kľúča L	360 mm
maximálny Ø krúžku D ₁ max	40 mm
Rozmery cez steny	metrické
Druh produktu	Skrutkový kľúč