

**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614900 20
GTIN	4045197442147
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	290 mm
maximálna výška rozovretia h ₁	9 mm
Rozmer cez steny	20 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h _{2max}	13,1 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč

