



## Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 12X13mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	615000 12X13
GTIN	4018754020867
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

#### Výhoda:

##### Profil AS-Drive:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrómovaná ocel; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 615600

### Technický opis

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	12 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>1</sub> max	20 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>2</sub> max	21 mm

Délka klíča L	220 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	13 mm
Rozmery cez steny	metrické
Druh produktu	Skrutkový klíč