



Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, Počet kľúčov: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	615500 8
GTIN	4018754058433
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S protišmykovým dvojitým T-profilom. Optimálna pevnosť pri ohýbaní, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Rozsah balenia:

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technický opis

Počet kľúčov	8
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615000 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615000 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 19X22	615000 19X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X21	615000 18X21
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615000 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615000 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615000 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615000 6X7