

**Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 24X26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615000 24X26
GTIN	4018754021062
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

Výhoda:**Profil AS-Drive:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 615600

Technický opis

maximálny Ø krúžku D ₁ max	36 mm
Rozmer cez steny ₁	24 mm
Dĺžka kľúča L	330 mm

maximálny Ø krúžku D ₂ max	40 mm
Rozmer cez steny ₂	26 mm
Rozmery cez steny	metrické
Druh produktu	Skrutkový kľúč