

**Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 14X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615000 14X15
GTIN	4018754020928
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**.

**Výhoda:****Profil AS-Drive:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrómovaná ocel; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 615600

**Technický opis**

Dĺžka kľúča L	245 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku D <sub>2</sub> max	23 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku D <sub>1</sub> max	22 mm

Rozmer cez steny <sub>2</sub>	15 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	14 mm
Rozmery cez steny	metrické
Druh produktu	Skrutkový kľúč