



12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 11/16palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642400 11/16
GTIN	4018754007912
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. **Profil AS-Drive**.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Ø na strane výstupu	24,2 mm
Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	11/16 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Materiál	Vysokovýkonná ocel HPQ®
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča