

**Garant****Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642325 17     |
| GTIN             | 4045197497826 |
| Trieda položky   | 61A           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Otvor kľúča **Surface Drive** umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ø na strane výstupu                | 24,1 mm     |
| Dĺžka                              | 38 mm       |
| Rozmer cez steny                   | 17 mm       |
| vhodné pre palce (americký rozmer) | 21/32 palec |
| Pohonný štvorhran                  | 1/2 palec   |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 6-hranný nástrčný klúč Profil | Surfacedrive                        |
| Norma                         | <b>DIN 3124</b>                     |
| Výstupný profil               | 6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive |
| Materiál                      | Chróm-vanadiová oceľ                |
| Povrch                        | chrómovaná                          |
| Druh produktu                 | Vložka nástrčného klúča             |