

Garant**Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642325 18 |
| GTIN | 4045197497840 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Otvor kľúča **Surface Drive** umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-------------|
| vhodné pre palce (americký rozmer) | 11/16 palec |
| Ø na strane výstupu | 25,4 mm |
| Dĺžka | 38 mm |
| Rozmer cez steny | 18 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 6-hranný nástrčný klúč Profil | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |