

**12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 20,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

S gumenou vložkou na uchytenie zapalovacej sviečky.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Technický opis**

Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Dĺžka	83 mm
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky	gumený držiak
Rozmer cez steny	20,8 mm
Ø na strane výstupu	27,7 mm
Rozmer cez steny	13/16 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Materiál	chróm-legovaná ocel'

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča