



## 12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 22mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642500 22
GTIN	4018754005659
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Dvojitý šesťhran s profilom **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3124-L**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 642529

### Technický opis

Dĺžka	83 mm
Rozmer cez steny	22 mm
Ø na strane výstupu	29,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča