



12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 27mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642500 27
GTIN	4018754005697
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Dvojité šesťhran s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 642529

Technický opis

Rozmer cez steny	27 mm
Dĺžka	83 mm
Ø na strane výstupu	36,2 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča