

Garant**Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby jemná, Ø kotúča D: 216mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584055 216
GTIN	4045197220813
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie. S negatívnym uhlom cela.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ KW pre **doskové materiály, dyhované a z oboch strán potiahnuté plastom, ako aj povrchovo upravené materiály** s najvyššími nárokmi na kvalitu rezu.

Upozornenie:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Technický opis

Ø kotúča D	216 mm
Počet zubov	60
Ø otvora	30 mm
Šírka rezu B	2,8 mm

Unášací otvor Počet/Ø/rozstupová kružnica	2/7/42 mm
Druh produktu	Pílový kotúč