

HOLEX**Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, fosfátovaný,
Počet kľúčov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615910 13
GTIN	4045197385642
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

HOLEX – s oválnou stopkou.**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** – chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.**Rozsah balenia:**

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technický opis

Počet kľúčov	13
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	fosfátovaný

Atribút Názov produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615900 12X13
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615900 10X11
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23	615900 21X23
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615900 6X7
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32	615900 27X32
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615900 16X17
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615900 20X22
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26	615900 24X26
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34	615900 30X34
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 36X41	615900 36X41
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615900 8X9
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615900 14X15
Obojstranný očkovaný kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615900 18X19