

**ARIANA****Vysokotlaková dýza 1/8 palca AG, Dĺžka rúry: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	084435 1
GTIN	4037728217218
Trieda položky	08J

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokotlaková dýza pre vysokotlakové chladenie do 90 barov**, ako aj rozsah otáčania od 70° do 110°. Kryt vyrobený z vysokokvalitného plastového granulátu.

- **Pre priestorovo úspornú inštaláciu do existujúceho hadicového systému.**
- **Dýzu je možné otáčať o 360°.**
- **K dispozícii sú rôzne dĺžky trubice.**

**Použitie:**

**Na dodatočnú montáž** do existujúceho systému. Rýchle obrábanie pri obrábaní vysokou rýchlosťou vďaka vysokotlakovému chladeniu.

**Technický opis**

Dĺžka rúry	1 mm
vnútorný Ø dýzy	2 mm
Pripojovací závit	1/8 palec
Druh produktu	Chladiaci systém

