

ARIANA**Vysokotlaková dýza 1/4 palca AG, Dĺžka rúry: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	084436 31
GTIN	4037728217492
Trieda položky	08J

Popis**Prevedenie:**

Vysokotlaková dýza pre vysokotlakové chladenie do 90 barov, ako aj rozsah otáčania od 70° do 110°. Kryt vyrobený z vysokokvalitného plastového granulátu.

- **Pre priestorovo úspornú inštaláciu do existujúceho hadicového systému.**
- **Dýzu je možné otáčať o 360°.**
- **K dispozícii sú rôzne dĺžky trubice.**

Použitie:

Na dodatočnú montáž do existujúceho systému. Rýchle obrábanie pri obrábaní vysokou rýchlosťou vďaka vysokotlakovému chladeniu.

Technický opis

Dĺžka rúry	31 mm
vnútorný Ø dýzy	2 mm
Pripojovací závit	1/4 palec
Druh produktu	Chladiaci systém

