

**Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642800 M6
GTIN	4018754006410
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky XZN.

**Norma:**

**DIN 2324**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

**Technický opis**

pre skrutky	M6
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

