

**Obojstranný očkový klúč, hlboko zalomený, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 10X11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 615900 10X11 |
| GTIN | 4045197385369 |
| Trieda položky | 62A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| maximálny Ø krúžku D ₁ max | 16 mm |
| Dĺžka kľúča L | 197 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 11 mm |
| Rozmer cez steny ₁ | 10 mm |
| maximálny Ø krúžku D ₂ max | 18 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Povrch | fosfátovaný |
| Atribút Názov produktu | fosfátovaný |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |

