

VBW**Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810740 1
GTIN	4005887265302
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

VBW s S-ústím pre trojbodovú podporu trubice.

Materiál:

Chróm-vanádiová ocel; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Ø rúry	1 palec
Celková dĺžka	320 mm
Rozsah upnutia	49 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová ocel'
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

