

**HOLEX****Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642850 M12
GTIN	4045197562432
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 2324****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Dĺžka	60 mm
pre skrutky	M12
Ø na strane vstupu	24 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča